



# CorePro GLASS LED candles and lusters

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata


Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	2 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej


# CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387363
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No

## Måttskiss




## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Full EOC	871951434774800
Beskrivning av lokal kod	8296568
Beställningsnummer	929001238692
Materialnummer (12NC)	929001238692
Lokal kod	8296568
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347748
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347755


Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG


# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data



### General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## Livslängd



### Life Expectancy Diagram

### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

