



# CorePro LEDspot LV

## CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN

CorePro LEDspot 非常适合用于聚光照明，可以提供如同卤素灯般的暖光。本产品兼容大多数带 MR16 GU5.3 支座的现有灯具，经过设计改造，可替代卤素灯或白炽射灯。CorePro LEDspot 不仅节能效果出众，而且还最大限度地降低了维护成本。

### 产品数据

| 一般信息        |           |
|-------------|-----------|
| 底盖          | GU5.3     |
| 标称使用寿命      | 15,000 小时 |
| 切换循环        | 50,000    |
| 额定使用寿命 (小时) | 15,000 小时 |
| 照明技术        | LED       |

| 灯技术                   |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 颜色代码                  | 827 [CCT of 2700K] |
| 颜色代码                  | 827 [CCT of 2700K] |
| 光束角度 (标称)             | 24°                |
| 光通量                   | 400 lm             |
| 发光强度 (标称)             | 1,700 cd           |
| 光效 (额定) (标称)          | 80.00 lm/W         |
| 颜色名称                  | 暖白色 (WW)           |
| 相关色温 (标称)             | 2700 K             |
| 颜色一致性                 | <6                 |
| 显色指数 (CRI)            | 80                 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) | 70 %               |

| 操作和电气 |      |
|-------|------|
| 线频率   | - Hz |
| 输入频率  | - Hz |
| 功耗    | 5 W  |

|              |        |
|--------------|--------|
| 灯具电流 (标称)    | 580 mA |
| 瓦数相当         | 50 W   |
| 启动时间 (标称)    | 0.5 s  |
| 60% 灯光下的预热时间 | 1 s    |
| 功率系数 (小数)    | 0.5    |
| 电压 (标称)      | 12 V   |

| 温度          |       |
|-------------|-------|
| 最大外壳温度 (标称) | 76 °C |

| 控制和调光 |   |
|-------|---|
| 可调光   | 否 |

| 机械和外壳 |      |
|-------|------|
| 灯泡外形  | MR16 |

| 审批和申请        |   |
|--------------|---|
| 适用于重点照明      | 是 |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |


| 产品数据    |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 订单产品名称  | CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN |
| 完整的产品名称 | CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN |
| 完整产品代码  | 694793912366700                     |

# CorePro LEDspot LV

|                |               |
|----------------|---------------|
| 订购代码           | 929001240110  |
| 材料编号 (12NC)    | 929001240110  |
| 计算器 - 每包数量     | 1             |
| 净重 (每件)        | 0.045 kg      |
| EAN/UPC - 产品/箱 | 6947939123667 |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10            |
| EAN/UPC - 案例     | 6947939123674 |

## 二维绘图




| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN | 50 mm | 46 mm |

## 光度数据



Light Distribution Diagram - CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN


Accent Lighting Spots - CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN

# CorePro LEDspot LV

## 寿命



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN

