



# CorePro Glass LED bulbs

## CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	30 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	104,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	4,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Glass LED bulbs

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387365
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436130000
Beskrivning av lokal kod	8298199
Beställningsnummer	929001242992
Materialnummer (12NC)	929001242992
Lokal kod	8298199
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514361300
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514361317

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G


# CorePro Glass LED bulbs

## Fotometriska data




### General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

## Livslängd



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

