



# CorePro Glass LED bulbs



## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljus kvaliteten i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	30 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51

## CorePro Glass LED bulbs

Spänning (nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	50 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1825136
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

### Måttskiss




Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
<b>Användningsförhållanden</b>	
kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436124900
Beskrivning av lokal kod	8296475
Beställningsnummer	929001243002
Materialnummer (12NC)	929001243002
Lokal kod	8296475
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514361249
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514361256


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

# CorePro Glass LED bulbs


## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

## CorePro Glass LED bulbs

