

CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	R7s	Potenza equivalente	100 W
Durata nominale	15.000 ore	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Lighting Technology	LED	Fattore di potenza (frazione)	0,8
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Temp. massima involucro (Nom)	90 °C
Flusso luminoso	1.800 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	128,57 lm/W	Forma lampadina	Lineare
Uniformità del colore	<6	Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica	E
Funzionamento e parte elettrica		Prodotto per il risparmio energetico	Si
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Adatto all'illuminazione d'accento	No
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Consumo energetico	14 W		
Corrente lampada (Nom)	74 mA		

CorePro LEDlinear MV

Numero di registrazione EPREL	465217
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
----------------------	---------------------------------



Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Descrizione codice locale	CORER7S100840D
Codice d'ordine	57881000
Codice materiale (12NC)	929001243802
Codice locale	CORER7S100840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696578810
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696578827

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

