



„A” alakú LED



LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

A Philips A-shape LED-lámpák a hagyományos izzólámpák LED-es alternatívái. Fényük csodálatos, és a LED-es fényforrásoktól elvárt teljesítményt biztosítják megfizethető áron.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	1 521 lm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	121,00 lm/W
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	12,5 W
Fényforrás árama (névleges)	115 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	A60
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	13 kWh

„A” alakú LED

EPREL-regisztrációs szám	391877
Energiatakarékosági osztály	E
EyeComfort	Igen
LED-es innovációk	EyeComfort
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Alkalmazási feltételek


használható zárt lámpatestekben?	No
----------------------------------	----

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6
----------------------------	--



Teljes terméknev	LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6
Full EOC	871869972695900
Rendelési kód	72695900
Cikkszám (12NC)	929001312422
Nettó tömeg (darab)	0,048 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699726959
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699726966

Méretezett rajza



Product	D	C
LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6	60 mm	110 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Spectral Power Distribution Colour - LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND
2CT/SRT6


„A” alakú LED

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Élettartam



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

