



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	150 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz


Systemleistung		1,7 W
Lampenstrom (Nom)		20 mA
Äquivalente Leistung		15 W
Startzeit (Nom)		0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht		0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)		0.4
Spannung (Nom)		220-240 V
Temperatur		
Gehäusetemperatur (Nom)		55 °C
Lichtregelung und Dimmen		
Dimmbar		Nein
Mechanik und Gehäuse		
Kolbenausführung		Matt
Kolbenform		T25
Nettogewicht (Stück)		0,008 kg
Genehmigung und Anwendung		
Energieeffizienzklasse		F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.		2 kWh

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

EPREL-Registrierungsnummer	391879
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No


Produktdaten	
Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

Abmessungsskizzen




Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram – Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



General uniform lighting – Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

