



# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



# Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	150 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Systemleistung	1,7 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	T25
Nettogewicht (Stück)	0,008 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh


Datasheet, 2025, Februar 6 Änderungen vorbehalten

# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

EPREL-Registrierungsnummer	391879
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
61000-3-3	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts	0,4
(SVM)	
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten	No
möglich	


Produktdaten	
Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

#### Abmessungsskizzen




Product	D	С
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

### **Photometrische Daten**








General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827


## CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen


#### **Photometrische Daten**



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

#### Lebensdauer





Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der