# Especialidades CorePro Plastic LED

## Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| Base del casquillo | E14 |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| Código de color | 827 [CCT of 2700K] |
| Ángulo de haz (nom.) | 240 ° |
| Flujo luminoso | 150 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 2700 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 88,00 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 1,7 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 20 mA |
| Equivalente de potencia | 15 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.4 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura máxima (nom.) | 55 °C |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| Regulable | No |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| Acabado de la bombilla | Mate |
| Forma de la bombilla | T25 |
| Peso neto (pieza) | 0,008 kg |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Consumo energético kWh/1000 h | 2 kWh |

# Especialidades CorePro Plastic LED

| | |
|---|---|
| **Número de registro EPREL** | 391879 |
| **Marca CE** | Sí |
| **Conforme con EU RoHS** | Sí |
| **EyeComfort** | Sí |
| **Valor de parpadeo (PstLM)** | 1 |
| **Valor de efecto estroboscópico (SVM)** | 0,4 |

| | |
|---|---|
| **Nombre completo del producto** | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 |
| **Full EOC** | 871951438986100 |
| **Código de pedido** | 38986100 |
| **Código 12NC** | 929001325702 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8719514389861 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 12 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8719514389878 |

## Condiciones de aplicación

| | |
|---|---|
| **se puede utilizar en luminarias cerradas** | No |

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 |

## Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 | 25 mm | 59 mm |

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

# Especialidades CorePro Plastic LED

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

## Vida útil




Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.