



Candle LED

LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK

Світлодіодні лампи Philips у формі свічки з регульованою яскравістю забезпечують декоративне енергозберігаюче освітлення з елегантним ефектом свічок розжарювання. Доступні як зігнуті, тупі свічки та свічки з полум'яним наконечником, їхній унікальний дизайн забезпечує світло в усіх напрямках, надаючи дизайнерам освітлення альтернативу стандартним джерелам розжарювання з тривалим терміном служби.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E14
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	50 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променя (ном.)	240 °
Світловий потік	150 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Світловіддача (номінальна) (ном.)	88,00 lm/W
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Однорідність кольору	<6
Індекс кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1

Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0.4
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0

Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного сканування	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	1,7 W
Струм у лампі (ном.)	20 mA
Еквівалент потужності у ватах	15 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.4
Напруга (ном.)	220-240 V

Температура	
Макс. T-Case (ном.)	55 °C

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi

Candle LED

Механічні деталі й корпус

Покриття лампи	Матовий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	T25

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	F
Споживання енергії кВт/1000 год	2 kWh
Реєстраційний номер EPREL	391879
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
EyeComfort	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort


Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках	No
--	----

Дані про виріб



Назва замовленого виробу	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK
Повна назва виробу	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK
Повний код виробу	871869977193502
Код замовлення	929001325796
Номер матеріалу (12NC)	929001325796
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	0,014 kg
EAN/UPC - Product/Case	8718699771935
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	6
EAN/UPC - корпус	8719514405820

Розміри



Product	D	C
LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK	25 mm	59 mm

Фотометричні дані




Light Distribution Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK

General uniform lighting - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK

Candle LED

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 UK

