



Lampade LED candela



LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Le lampade a LED Philips Candle Dimmable offrono un'atmosfera decorativa a risparmio energetico con l'effetto elegante delle candele a incandescenza. Dotate di design esclusivo e disponibili con candele a punta ricurva e smussata emanano luce in tutte le direzioni, offrendo ai progettisti dell'illuminazione un'alternativa di lunga durata alle sorgenti a incandescenza standard.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,2 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	T25

Lampade LED candela

Peso netto (Pezzo)	0,020 kg
--------------------	----------


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	391880
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----


Disegno tecnico




Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Nome completo prodotto	LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869977195900
Descrizione codice locale	LEDT25SM25P
Codice d'ordine	77195900
Codice materiale (12NC)	929001325855
Codice locale	LEDT25SM25P
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699771959
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699771966

Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4	25 mm	71 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4



General uniform lighting - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4


Lampade LED candela

Fotometrie




Light Distribution Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Durata



LED Candle 25W E14 T25 Frosted 827 16D ND



Lumen Maintenance Diagram - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

