

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7s
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	950 lm
Nennlichtausbeute (nom.)	126,67 lm/W
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	104 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Sonstiges

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465219
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Gesamt-Produktcode	871869671394500
Bestellcode	71394500
Material-Nr. (12NC)	929001339002
Nettogewicht	0,045 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696713945
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696713952

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.