



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

CorePro, LED, B35, Nein, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n)

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	E14	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	
Schaltzyklus	20.000	
Beleuchtungstechnologie	LED	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	
Garantiedauer	2 Jahre	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	
Lichtstrom		250 lm
Lichtfarbe		Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur		2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)		113,00 lm/W
Farbkonsistenz		<6
Farbwiedergabeindex (CRI)		80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)		70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471		RG1

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangs frequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	2,2 W
Lampenstrom (Nom)	21 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeneffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist No möglich

Produktdaten

Bestell-Produktnam	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Gesamt-Produktcode	871951434679600
Bestellcode	34679600
Material-Nr. (12NC)	929001345292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346796
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346802


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Lebensdauer



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025. Juli 31 – Änderungen vorbehalten