



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    | Efficienza luminosa (specificata) (Nom)      |               |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Attacco                                   | E14                | Uniformità del colore                        | <6            |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | Indice di resa cromatica (CRI)               | 80            |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)       | 70 %          |
| Lighting Technology                       | LED                | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1           |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Funzionamento e parte elettrica              |               |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             | Frequenza di linea                           | 50 to 60 Hz   |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    | Frequenza di ingresso                        | Da 50 a 60 Hz |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] | Consumo energetico                           | 2,2 W         |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °              | Corrente lampada (Nom)                       | 21 mA         |
| Flusso luminoso                           | 250 lm             | Potenza equivalente                          | 25 W          |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  | Tempo di avvio (Nom)                         | 0,5 s         |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2700 K             |                                              |               |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s       |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.4         |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                                       |             |
| Temp. massima involucro (Nom)                                     | 36 °C       |
| Controlli e dimmerazione                                          |             |
| Dimmerabile                                                       | No          |
| Meccanica e corpo                                                 |             |
| Finitura lampadina                                                | Smerigliata |
| Forma lampadina                                                   | B35         |
| Peso netto (Pezzo)                                                | 0.012 kg    |
| Approvazione e applicazione                                       |             |
| Classe di efficienza energetica                                   | E           |
| Consumo energetico kWh/1000 h                                     | 3 kWh       |
| Numero di registrazione EPREL                                     | 387381      |
| Marchio CE                                                        | Sì          |
| Conformità a RoHS EU                                              | Sì          |
| EyeComfort                                                        | Sì          |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Valore di tremolio (PstLM)                                    | 1                                        |
| Effetto stroboscopico                                         | 0,4                                      |
| Condizioni di applicazione                                    |                                          |
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No                                       |
| Dati del prodotto                                             |                                          |
| Nome prodotto ordine                                          | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG |
| Nome completo prodotto                                        | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG |
| Full EOC                                                      | 871951434679600                          |
| Descrizione codice locale                                     | INCACAN25G2                              |
| Codice d'ordine                                               | 34679600                                 |
| Codice materiale (12NC)                                       | 929001345292                             |
| Codice locale                                                 | INCACAN25G2                              |
| Numeratore - Quantità per confezione                          | 1                                        |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                    | 8719514346796                            |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                   | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                                                | 8719514346802                            |


Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 35 mm | 97 mm |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Durata



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

