Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación

Regulable	No

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,012 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	387382
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Full EOC	871951434718200
Código de pedido	34718200
Código 12NC	929001345392
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347182
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347199

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.