



# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E14	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Periodo de garantía	2 años	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	2,2 W
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	25 W
Flujo luminoso	250 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0,4
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6		

# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	36 °C
---------------------------	-------

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387383
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
Full EOC	871951434681900
Código de pedido	34681900
Código 12NC	929001345492
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346819
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346826

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG


# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

## Vida útil



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

