



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    | Indice di resa cromatica (CRI)                                    |               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Attacco                                   | E14                | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 70 %          |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | Photobiological safety according to EN 62471                      | RG1           |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Lighting Technology                       | LED                | Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    | Consumo energetico                                                | 4,3 W         |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] | Corrente lampada (Nom)                                            | 35 mA         |
| Flusso luminoso                           | 470 lm             | Potenza equivalente                                               | 40 W          |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  | Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2700 K             | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s         |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 109,00 lm/W        | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,5           |
| Uniformità del colore                     | <6                 |                                                                   |               |

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensione (Nom)                     | 220-240 V   |
| <b>Temperatura</b>                 |             |
| Temp. massima involucri (Nom)      | 55 °C       |
| <b>Controlli e dimmerazione</b>    |             |
| Dimmerabile                        | No          |
| <b>Meccanica e corpo</b>           |             |
| Finitura lampadina                 | Smerigliata |
| Forma lampadina                    | P45         |
| Peso netto (Pezzo)                 | 0,014 kg    |
| <b>Approvazione e applicazione</b> |             |
| Classe di efficienza energetica    | F           |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 5 kWh       |
| Numero di registrazione EPREL      | 387384      |
| Marchio CE                         | Si          |
| Conformità a RoHS EU               | Si          |
| EyeComfort                         | Si          |
| Valore di tremolio (PstLM)         | 1           |
| Effetto stroboscopico              | 0,4         |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Condizioni di applicazione</b>                             |                                          |
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No                                       |
| <b>Dati del prodotto</b>                                      |                                          |
| Nome prodotto ordine                                          | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG |
| Nome completo prodotto                                        | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG |
| Full EOC                                                      | 871951434720500                          |
| Descrizione codice locale                                     | INCALUS40E14G2                           |
| Codice d'ordine                                               | 34720500                                 |
| Codice materiale (12NC)                                       | 929001345592                             |
| Codice locale                                                 | INCALUS40E14G2                           |
| Numeratore - Quantità per confezione                          | 1                                        |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                    | 8719514347205                            |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                   | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                                                | 8719514347212                            |


### Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 45 mm | 80 mm |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

