



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387385
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Full EOC	871951434683300
Bestelcode	8719514346833
Materiaalnr. (12NC)	929001345692
Lokale code	34683300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514346833
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514346840

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Levensduur



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

