



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	2,2 W
Lampström (nom)	21 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	387385
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No

Måttskiss




Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Full EOC	871951434683300
Beskrivning av lokal kod	8298203
Beställningsnummer	929001345692
Materialnummer (12NC)	929001345692
Lokal kod	8298203
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346833
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346840


Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm



General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Livslängd



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

