



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	20.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Systemleistung	4,3 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	35 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	40 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	470 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	109,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387386
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Gesamt-Produktcode	871951434722900
Bestellcode	8719514347229
Material-Nr. (12NC)	929001345792
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347229
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347236

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

