



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387386
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Full EOC	871951434722900
Beskrivning av lokal kod	8298205
Beställningsnummer	929001345792
Materialnummer (12NC)	929001345792
Lokal kod	8298205
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347229
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347236

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

