Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	36 °C

Controles y regulación

Regulable	No

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	BA35
Peso neto (pieza)	0,014 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387387
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Full EOC	871951434685700
Código de pedido	34685700
Código 12NC	929001345892
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346857
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346864

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Vida útil



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.