



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2,2 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	21 mA
Flusso luminoso	250 lm	Potenza equivalente	25 W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	BA35
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387387
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Full EOC	871951434685700
Descrizione codice locale	INCAVEN25G2
Codice d'ordine	34685700
Codice materiale (12NC)	929001345892
Codice locale	INCAVEN25G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346857
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346864


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Durata



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

