



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 142,86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LEDspot		
Garantiedauer	2 Jahre		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	2.000 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Systemleistung	14 W
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	142,86 lm/W	Äquivalente Leistung	120 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
		Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	R7S
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397582
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamt-Produktcode	871869671400300
Bestellcode	8718696714003
Material-Nr. (12NC)	929001353602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714003
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714010

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

