



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 1	
Sockel	R7s	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) 0,4	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	14 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Lichtstrom	2.000 lm	Äquivalente Leistung	120 W
Nennlichtausbeute (Nom)	142,86 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
-------------------------	--------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Linear
------------	--------

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397582
Energieeffizienzklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich


Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamt-Produktcode	871869671400300
Bestellcode	71400300
Material-Nr. (12NC)	929001353602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714003
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714010


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

