



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142,86 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W


Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	100 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Linéaire
Poids net (pièce)	0,095 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Numéro d'enregistrement EPREL	397582
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118


Nom de produit complet	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118
	830
Code EOC	871869671400300
Code de commande	71400300
Code 12NC	929001353602
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696714003
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696714010

Schéma dimensionnel




Product	D	С
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


Lampes CorePro LEDlinear R7S


Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Durée de vie





Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.