



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	2.000 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	14 W
Corrente lampada (Nom)	75 mA
Potenza equivalente	120 W

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	100 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Lineare
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	397582
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

CorePro LEDlinear MV

EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


Full EOC	871869671400300
Descrizione codice locale	CORER7S120830D
Codice d'ordine	71400300
Codice materiale (12NC)	929001353602
Codice locale	CORER7S120830D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714003
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714010

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro LEDlinear MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

