



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	142,86 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	14 W
Lampström (nom)	75 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0,5 s


Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	100 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	Linjär
Nettovikt (styck)	0,095 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	397582
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

CorePro LEDlinear MV

Stroboskopisk effekt	0,4
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Full EOC	871869671400300
Beskrivning av lokal kod	8293204


Beställningsnummer	929001353602
Materialnummer (12NC)	929001353602
Lokal kod	8293204
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696714003
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696714010

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

