



# CorePro LED lineales R7S



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

### Datos del producto

| Información general                        |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                         | R7s                |
| Vida útil nominal                          | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                 | 50.000             |
| Lighting Technology                        | LED                |
| Datos técnicos de la luz                   |                    |
| Código de color                            | 840 [CCT of 4000K] |
| Flujo luminoso                             | 2.000 lm           |
| Designación de color                       | Blanco frío (CW)   |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 142,86 lm/W        |
| Consistencia del color                     | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)    | 70 %               |
| Operativos y eléctricos                    |                    |
| Line Frequency                             | 50 to 60 Hz        |
| Frecuencia de entrada                      | 50 a 60 Hz         |
| Consumo de energía                         | 14 W               |

| Corriente de lámpara (nom.)                       | 75 mA     |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Equivalente de potencia                           | 120 W     |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s     |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s     |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.8       |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V |
| Temperatura                                       |           |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 100 °C    |
| Controles y regulación                            |           |
| Regulable                                         | Sí        |
| Mecánicos y de carcasa                            |           |
| Forma de la bombilla                              | Lineal    |
| Peso neto (pieza)                                 | 0,095 kg  |
| Aprobación y aplicación                           |           |
| Clase de eficiencia energética                    | D         |
| Consumo energético kWh/1000 h                     | 14 kWh    |

CorePro LED lineales R7S

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Número de registro EPREL             | 397583 |
| Marca CE                             | Si     |
| Conforme con EU RoHS                 | Si     |
| EyeComfort                           | Si     |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 1      |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4    |

Condiciones de aplicación


|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No |
|------------------------------------------|----|

Datos de producto

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 |
|-------------------------------|------------------------------------------|


|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 |
| Full EOC                                   | 871869671406500                          |
| Código de pedido                           | 71406500                                 |
| Código 12NC                                | 929001353702                             |
| Cantidad por paquete                       | 1                                        |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696714065                            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                       |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696714072                            |

Plano de dimensiones




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 | 29 mm | 118 mm |

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

# CorePro LED lineales R7S

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

