



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Tempo di avvio (Nom)	
Attacco	R7s		0,5 s
Durata nominale	15.000 ore	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Fattore di potenza (frazione)	0,8
Lighting Technology	LED	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Flusso luminoso	2.000 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	Sì
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W	Forma lampadina	Lineare
Uniformità del colore	<6	Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica	D
Funzionamento e parte elettrica		Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Numero di registrazione EPREL	397583
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Marchio CE	Sì
Consumo energetico	14 W	Conformità a RoHS EU	Sì
Corrente lampada (Nom)	75 mA		
Potenza equivalente	120 W		

# CorePro LEDlinear MV

EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Full EOC	871869671406500
Descrizione codice locale	CORER7S120840D
Codice d'ordine	71406500
Codice materiale (12NC)	929001353702
Codice locale	CORER7S120840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714065
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714072

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

# CorePro LEDlinear MV

## Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

## Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

