



# CorePro Glass LED bulbs

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Glass LED bulbs

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	ST64
Nettovikt (styck)	0,048 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1825162
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
Full EOC	871951434675800
Beskrivning av lokal kod	8296478
Beställningsnummer	929001387692
Materialnummer (12NC)	929001387692
Lokal kod	8296478
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514346758
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514346765

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G


# CorePro Glass LED bulbs

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

