



Klassieke filament LEDbulb



LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	G93 [G 93 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	400289
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Volledige productnaam	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
Full EOC	871869674245700
Bestelcode	74245700
Materiaalnr. (12NC)	929001387901
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696742457
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718696742464

Maatschets



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

