



Филаментные светодиодные лампы серии Classic

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Филаментные светодиодные лампы LEDbulb семейства Classic, выполненные в классическом ретро-стиле, визуально очень похожи на традиционные лампы накаливания. При этом они долговечны за счет светодиодной технологии, излучают визуально приятный теплый белый свет и потребляют почти на 90% меньше электроэнергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	20 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Светоотдача	806 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	115,00 лм/В
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	7 В
Ток лампы (ном.)	60 mA
Эквивалент мощности	60 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,51

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Напряжение (ном.)	220-240 Вт
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Материал колбы	Стекланный
Форма колбы	G93
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	E
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	7 kWh
Регистрационный номер EPREL	1825195
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
EyeComfort	Да
Инновации в области светодиодов	EyeComfort



Условия эксплуатации	
Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4
Полное название продукта	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4
Полный код продукта	871869674245700
Код заказа	929001387901
Материал № (12NC)	929001387901
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	0,070 kg
EAN/UPC — продукт/короб	8718696742457
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718696742464

Чертеж размеров



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 мм	140 мм

Фотометрические данные




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF


Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Срок службы



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

