


PHILIPS**Lighting**

Bombillas LED CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro, LED, G93, No, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general

Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)

Temperatura de color correlacionada (nom.)

2700 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)

115,00 lm/W

Consistencia del color

<6

Índice de reproducción cromática (IRC)

80

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)

70 %

Photobiological safety according to EN 62471

RG1


Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	60 W

Bombillas LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	G93
Peso neto (pieza)	0,070 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825194
Marca CE	Sí



Plano de dimensiones



Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Full EOC	871951434677200
Código de pedido	34677200
Código 12NC	929001387992
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346772
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346789


Bombillas LED CorePro Glass

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Bombillas LED CorePro Glass



© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios