

CorePro Glass LED bulbs

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

| Allmän information | |
|---|--------------------|
| Socket | E27 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| Garantitid | 2 år |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 300 ° |
| Ljusflöde | 806 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 115,00 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 | |
|--|-------------|
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Strömförbrukning | 7 W |
| Lampström (nom) | 60 mA |
| Motsvarande effekt | 60 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.51 |
| Spänning (nom) | 220–240 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 45 °C |
| Styrenheter och dimming | |
| Dimbar | Nej |

CorePro Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|----------|
| Ljuskällans ytbehandling | Klar |
| Material i lampan | Glas |
| Lampform | G93 |
| Nettovikt (styck) | 0,070 kg |

Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklass | E |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 7 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1825194 |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |


Användningsförhållanden

| | |
|----------------|----------------|
| Trådlös teknik | Ej tillämpligt |
|----------------|----------------|

Produktdata



| | |
|---|--|
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G |
| Fullständigt produktnamn | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G |
| Full EOC | 871951434677200 |
| Beskrivning av lokal kod | 8296477 |
| Beställningsnummer | 929001387992 |
| Materialnummer (12NC) | 929001387992 |
| Lokal kod | 8296477 |
| Räknare - antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514346772 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 6 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514346789 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 95 mm | 140 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G


CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

