



MASTER LED tube InstantFit HF T8



MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K,
1050 lm, CRI 80, 75000 h

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Sa conception unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 est la solution idéale pour les clients qui ont des besoins d'éclairage plus élevés et qui souhaitent maximiser la valeur tout au long de la durée de vie. Les économies d'énergie complètes et la durée de vie plus longue se traduisent par des délais de récupération (de l'investissement) attractifs et des avantages TCO.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit

| Informations générales | |
|-----------------------------|----------|
| Culot | G13 ROT |
| Durée de vie nominale | 75.000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 50.000 |
| Type de lampe | LEDtube |
| Référence de mesure de flux | Sphere |


| Données techniques de l'éclairage | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Code couleur | 840 [CCT of 4000K] |

| | |
|--|------------------|
| Angle du faisceau (nom.) | 160 degré(s) |
| Flux lumineux | 1.050 lm |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 131 lm/W |
| Cohérence des couleurs | <6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

MASTER LED tube InstantFit HF T8

| | |
|--|-----------------|
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RGO |
| Fonctionnement et électricité | |
| Fréquence linéaire | 20000-120000 Hz |
| Fréquence d'entrée | 20000-120000 Hz |
| Consommation électrique | 8 W |
| Courant lampe (max.) | 500 mA |
| Courant lampe (min.) | 150 mA |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,9 |
| Tension (nom.) | 20-50 V |
| Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente | 18W TL-D |
| Courant d'appel sur secteur | - |
| Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur | - |
| Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM | - |
| sans condensateur de compensation. | |
| Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM | - |
| avec condensateur de compensation. | |
| Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur | - |
| Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM | - |
| sans condensateur de compensation. | |
| Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM | - |
| avec condensateur de compensation. | |
| Compatibilité des ballasts | HF |
| Température | |
| Température maximale du produit (nom.) | 55 °C |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Mécanique et boîtier | |
| Finition ampoule | Dépoli |

Schéma dimensionnel





| | |
|------------------------------------|---|
| Matériaux des lampes | Plastique |
| Longueur du produit | 600 mm |
| Forme de la lampe | T8 |
| Poids net (pièce) | 0,100 kg |
| Approbation et application | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Produit à faible consommation | Oui |
| Homologation | Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur Certificat ENEC |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 8 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 1597257 |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |
| Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 45 °C |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 |
| Nom de produit complet | MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 |
| Code EOC | 871951446642500 |
| Code de commande | 8719514466425 |
| Code 12NC | 929001393232 |
| Code de commande local | 46642500 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8719514466425 |
| Conditionnement par carton | 20 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8719514466432 |

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|-------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 588,6 mm | 595,7 mm | 602,8 mm |


MASTER LED tube InstantFit HF T8

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840
T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Durée de vie




LifetimeVsTc


FailureRate

MASTER LED tube InstantFit HF T8


Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Life Expectancy Diagram

