

MASTER LED tube InstantFit HF T8



MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Sa conception unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 est la solution idéale pour les clients qui ont des besoins d'éclairage plus élevés et qui souhaitent maximiser la valeur tout au long de la durée de vie. Les économies d'énergie complètes et la durée de vie plus longue se traduisent par des délais de récupération (de l'investissement) attractifs et des avantages TCO.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit


Informations générales			
Culot	G13 ROT	Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Durée de vie nominale	75.000 h	Flux lumineux	1.050 lm
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Type de lampe	LEDtube	Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	131 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Cohérence des couleurs	<6
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

MASTER LED tube InstantFit HF T8

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	20000-120000 Hz
Fréquence d'entrée	20000-120000 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (max.)	500 mA
Courant lampe (min.)	150 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	20-50 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	18W TL-D
Courant d'appel sur secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM	-
sans condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM	-
avec condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM	-
sans condensateur de compensation.	
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM	-
avec condensateur de compensation.	
Compatibilité des ballasts	HF
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli

Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	600 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,100 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur Certificat ENEC
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1597258
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Nom de produit complet	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Code EOC	871951446644900
Code de commande	8719514466449
Code 12NC	929001393332
Code de commande local	46644900
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514466449
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514466456


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

MASTER LED tube InstantFit HF T8


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Durée de vie





LifetimeVsTc



FailureRate


MASTER LED tube InstantFit HF T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8



Life Expectancy Diagram

