PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- UWAGI: Ogólna energooszczędność i rozsył strumienia świetlnego dowolnej instalacji z użyciem tych lamp zależy od rodzaju samej instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji	75 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	5 lat

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień Świetlny	1 050 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	131 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	20000-120000 Hz
Częstotliwość wejściowa	20000-120000 Hz
Zużycie energii	8 W
Prąd lampy (Max)	500 mA
Prąd lampy (Min)	150 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

MASTER LEDtube InstantFit HF

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	20-50 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Prąd rozruchowy w sieci	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Kompatybilność balastu	HF

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	0,100 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur Certyfikat ENEC
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	1597258
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Full EOC	871951446644900
Kod zamówienia	46644900
Materiał Nr (12NC)	929001393332
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514466449
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8719514466456

Rysunki techniczne




D1	D2	A1	A2	A3
25.8mm	28mm	588.6mm	595.7mm	602.8mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Okres eksploatacji




LifetimeVsTc




FailureRate

MASTER LEDtube InstantFit HF


Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8



Life Expectancy Diagram

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.