



Classic filament LED candles and lusters

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

CorePro, LED, P45, Hi, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

Завдяки класичному успадкованому дизайну світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі з ниткою розжарювання серії Classic поєднують у собі звичні форми класичних ламп-свічок і ламп-куль розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами-свічками та лампами-кулями.

Дані про продукцію


Загальна інформація	
Розташування виводів	E14
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Світловий потік	397 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K

Світловіддача (номінальна) (ном.)	99,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1
Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	4 W
Струм у лампі (ном.)	40 mA
Еквівалент потужності у ватах	35 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0,5 s

Classic filament LED candles and lusters

Коефіцієнт потужності (частка)	0.41
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	45 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Дзеркальна корона
Матеріал лампи	Скло
Загальна довжина	82 mm
Загальна ширина	45 mm
Загальна висота	82 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	82 x 45 x 82 mm
Форма лампи	P45
Вага нетто (шт.)	0,018 kg
Затвердження й застосування	
Клас енергоефективності	F
Споживання енергії кВт/1000 год	4 kWh
Реєстраційний номер EPREL	387397
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

Розміри




Комфорт для очей	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Повна назва виробу	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Повний код виробу	871869976351000
Код замовлення	929001395155
Номер матеріалу (12NC)	929001395155
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699763510
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8718699763527


Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Classic filament LED candles and lusters


Фотометричні дані



General uniform lighting - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4




Light Distribution Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Classic filament LED candles and lusters

