




SceneSwitch Glühlampenform



LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffekt von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Nennlichtausbeute (nom.)	107.00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0.9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	1.6 3 7.5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

SceneSwitch Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	739280
Energieeffizienzklasse	F
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort
EU RoHS-konform	Ja


Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977213001
Bestellcode	77213001
Material-Nr. (12NC)	929001888655
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.074 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699772130
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699772802

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4


SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60
E27WWCLND RF1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND
RF1SRT4

