

Żarówki LED SceneSwitch



LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

CorePro, LEDbulb, A60, Nie, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, A60, Nie, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]
Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 2500 2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,5 3 1,6 W
Lamp Current (Nom)	43 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Żarówki LED SceneSwitch

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Całkowita długość	104 mm
Całkowita szerokość	60 mm
Całkowita wysokość	104 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	104 x 60 x 104 mm
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,074 kg


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	739280
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
	2 lata
EyeComfort	Tak

Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Warunki dotyczące zastosowań	
Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Pełna nazwa produktu	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Full EOC	871869977213001
Kod zamówienia	77213001
Materiał Nr (12NC)	929001888655
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699772130
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8718699772802

Rysunki techniczne




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4


Żarówki LED SceneSwitch

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.