



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistencia del color	<6


Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.41

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	B35
Peso neto (pieza)	0,014 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	387402
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí


Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Código de pedido	34726700
Código 12NC	929001889792
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347267
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347274

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

