



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,41
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387402
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Bestelcode	8719514347267
Materiaalnr. (12NC)	929001889792
Lokale code	34726700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347267
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347274

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG


# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Fotometrische gegevens



### General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

## Levensduur



### Life Expectancy Diagram

### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

