

CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	B35
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387402
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Beskrivning av lokal kod	8296565
Beställningsnummer	929001889792
Materialnummer (12NC)	929001889792
Lokal kod	8296565
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347267
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347274

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

