



Bombillas LED CorePro Glass



CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.41
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Bombillas LED CorePro Glass

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,028 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	387405
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Código de pedido	34716800
Código 12NC	929001890092
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347168
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347175

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG


Bombillas LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

