



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G



CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,3 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	45 °C

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,028 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387405
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Disegno tecnico




Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Descrizione codice locale	PHILED40G2
Codice d'ordine	34716800
Codice materiale (12NC)	929001890092
Codice locale	PHILED40G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347168
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347175


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827
CLG

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

