



CorePro Glass LED bulbs



CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro, LED, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljus kvaliteten i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	E27	80	
Nominell livslängd	15 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Driftcykel	20 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	2 år	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	4,3 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	40 mA
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Motsvarande effekt	40 W
Ljusflöde	470 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0,41
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W	Spänning (nom)	220-240 V
Färgbeständighet	<6		

CorePro Glass LED bulbs

Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,028 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387405
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Beskrivning av lokal kod	8296469
Beställningsnummer	929001890092
Materialnummer (12NC)	929001890092
Lokal kod	8296469
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514347168
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514347175


Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

CorePro Glass LED bulbs


Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro Glass LED bulbs

