



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387410
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Full EOC	871951434732800
Beskrivning av lokal kod	8296574
Beställningsnummer	929001890592
Materialnummer (12NC)	929001890592
Lokal kod	8296574
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347328
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347335

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

