



# CorePro LEDspot Reflectors

## CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	320 lm
Ljusstyrka (nom)	550 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	74,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	320 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

# CorePro LEDspot Reflectors

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	R50
Nettovikt (styck)	0,050 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	397642
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Fullständigt produktnamn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681177100
Beskrivning av lokal kod	8292238
Beställningsnummer	929001891202
Materialnummer (12NC)	929001891202
Lokal kod	8292238
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811771
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811788

## Måttskiss



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots – CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Light Distribution Diagram – CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D


# CorePro LEDspot Reflectors

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

