



CorePro LEDspot Reflectors



CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	210 lm
Ljusstyrka (nom)	400 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70.00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	210 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	3 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,1 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,1 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	47 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LEDspot Reflectors

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	R63
Nettovikt (styck)	0,094 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	397643
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Fullständigt produktnamn	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681179500
Beskrivning av lokal kod	8295218
Beställningsnummer	929001891302
Materialnummer (12NC)	929001891302
Lokal kod	8295218
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811795
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811801

Måttskiss




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors


Fotometriska data




OSRAM PHOTOMETRICS 33 Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

